



## Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Hexagonal: 2,5mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 627382 2,5    |
| GTIN             | 7610733283064 |
| Classe d'article | 63D           |

### Description

#### Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

#### Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).

**90° pour insérer:** même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.

**100° pour travailler:** l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

#### Matière(s):

Surface nickelée, chromée et **revêtue par poudre** pour une identification aisée grâce au codage couleur "Rainbow".

### Description technique

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Hexagonal                            | 2,5 mm                         |
| Surface                              | revêtement par poudre          |
| Longueur branche                     | 113×9 mm                       |
| Matériau                             | Alliage spécial PB Swiss Tools |
| Profil d'entraînement                | Clé 6 pans                     |
| Tête sphérique sur la branche longue | oui                            |
| Angle de 100°                        | oui                            |
| Branche courte                       | oui                            |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Exécution longue | oui       |
| Type de produit  | Tournevis |