

**Garant****Poste de travail à réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 350 / 300 kg plan de travail Eluplan foncé, Type: 2000/S****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 920306 2000/S |
| GTIN             | 4062406261689 |
| Classe d'article | 9GG           |

**Description****Exécution:**

Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en Eluplan foncé. Table de travail **avec** tôles de cisaillement, montage en rangée possible.

**Coloris:**

Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Recommandation(s):**

Activités de montage légères assis et debout.

**Remarque(s):**

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

**Description technique**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Capacité de charge maximale | 300 kg  |
| Profondeur                  | 750 mm  |
| Poids                       | 98 kg   |
| Longueur plan de travail    | 2000 mm |
| Vitesse de levage           | 22 mm/s |
| Profondeur plan de travail  | 750 mm  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm             |
| Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à                                   | 720 - 1200 mm     |
| Largeur   | 2000 mm           |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 300 kg            |
| Type de fiche, entrée   | F                 |
| Tension nominale  | 250 V             |
| Epaisseur du matériau   | 1 mm              |
| Exécution réglage en hauteur  | électrique        |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm             |
| Type de produit   | Tables de travail |