

FLUKE.

Câbles de mesure, Ø pointes de mesure: 2mm**Données de commande**

N° commande	473318 2
GTIN	095969521543
Classe d'article	47H

Description**Exécution:**

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, Ø câble de mesure = 4 mm. Câbles de mesure TL175 avec pointe de mesure pivotante 4 – 19 mm.

Norme:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres numériques 473322; 473325. Pince ampèremétrique 473290 réf. 378FC.

Description technique

Catégorie de surtension	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Ø câble de mesure	4 mm
Ø pointes de mesure	2 mm
Longueur câble	1,2 m
Type de produit	Câbles de mesure

