



Clé mâle coudée pour Torx®, avec moletage, Profil Torx®: TX25



Données de commande

N° commande	625037 TX25
GTIN	7610733281909
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d'augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.

Longueur branche: 170×27 mm

Description technique

Profil Torx®	TX25
Longueur branche	170×27 mm
Référence fabricant	Clés mâles coudées Safety
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de queue	courbée
Surface	chromé
Pointe	noir
Tête sphérique sur la branche longue	non
Type de produit	Tournevis

