

## Chaise pivotante de bureau avec dossier en maille, Couleur: BLACK



### Données de commande

N° commande	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Classe d'article	96B

### Description

#### Exécution:

Assise avec rembourrage confortable doux et fond à coutures latérales. Revêtement 100% polyester. Mécanisme synchrone avec régulation automatique du poids, verrouillable en position assise avant et arrière. Avec réglage de la profondeur, de l'inclinaison et de la hauteur de l'assise. Avec accoudoirs réglables en hauteur (2D). Roulettes universelles pour sols tendres et durs, diamètre Ø 650 mm en plastique noir.

Chaise pivotante de bureau avec dossier en maille respirant et perméable à la lumière, avec support lombaire réglable en hauteur.

#### Norme:

#### **DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 420 - 550 mm

Largeur d'assise: 470 mm

Profondeur d'assise: 470 mm

Hauteur du dossier: 560 mm

Plage de réglage profondeur d'assise: 60 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

### Description technique

Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Charge admissible	120 kg
Mécanisme synchrone	oui
Couleur matériau de l'assise	noir
Profondeur d'assise	470 mm
Matériau piètement	Plastique
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Hauteur du dossier	560 mm
Support lombaire	oui
Largeur d'assise	470 mm
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Ø piètement	650 mm
Plage de réglage en hauteur	420 - 550 mm
Type de produit	Chaise pivotante de bureau