

Table de bureau avec réglage en hauteur électrique Gris clair, Largeur: 1600 mm



Données de commande

N° commande	974023 1600
GTIN	2050002041363
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Table de bureau avec réglage en hauteur électromotorisé à l'aide d'un élément de commande. Structure de base avec cadre en acier soudé revêtu par poudre. Fixation du plateau par vissage direct avec le cadre et deux supports profilés asymétriques. Le bâti ne comporte aucune traverse dans toute la zone des jambes, ce qui permet d'ajouter des caissons à roulettes sous la table jusqu'à une hauteur de 560 mm. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 38 mm/s (sans charge). Niveau de bruit inférieur à 50 dB. Patins avec coulisseau de déplacement pour compensation de hauteur 10 mm. Avec protection anticollision par mesure de résistance. Plateau en mélamine avec surface gris clair.

Norme:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Coloris:

Structure de base gris métallisé, **revêtement par poudre.**

Épaisseur plan de travail: 25 mm

Plage de réglage en hauteur: 650 - 1300 mm

Largeur: 1600 mm

Profondeur: 800 mm

Épaisseur plan de travail: 25 mm

Capacité de charge maximale: 70 kg

Poids: 60 kg

Description technique

Epaisseur plan de travail	25 mm
Largeur	1600 mm
Profondeur	800 mm
Plage de réglage en hauteur	650 - 1300 mm
Capacité de charge maximale	70 kg
Poids	60 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	25 mm
Type de produit	Table de bureau à réglage en hauteur électrique

Accessoires

Cloisons acoustiques Type 1600	974150 1600
CONDUIT DE CABLE Longueur 1250 mm	974125 1250
SUPPORT POUR PC Type 3	974130 3
GOULOTTE DE CABLES RABATTABLE Pour largeur de table 1600 mm	974120 1600
Panneau inférieur Métal Pour largeur de table 1600 mm	974111 1600
Voiles de fond Bois Pour largeur de table 1600 mm	974110 1600
Passe-câbles Nombre de douilles 2LR	974100 2LR
Passe-câbles Nombre de douilles 1R	974100 1R
Passe-câbles Nombre de douilles 1M	974100 1M
Passe-câbles Nombre de douilles 1L	974100 1L