



## Clés mixtes, Ouverture: 19mm



### Données de commande

N° commande	613800 19
GTIN	4013288212757
Classe d'article	63F

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613600

### Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	14 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture	19 mm
Hauteur mâchoires max. $h_1$	9 mm
Longueur de clé L	230 mm
Référence fabricant	6003 Joker
Norme	DIN 3113 A

Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés