



## Cliquet de précision "Zyklop Mini 3" réversible, 1/4 pouce, Type: 1/4



### Données de commande

N° commande	632298 1/4
GTIN	4013288211699
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche. La molette permet un vissage rapide dans des espaces restreints, en l'absence de place pour le cliquet.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 60

### Description technique

Référence fabricant	8008 A Zyklop Mini 3
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	87 mm
Nombre de dents	60
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Type de produit	Cliquets

