

Garant GRIDLINE

**Etabli, ouverture à gauche, 3 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 920807 1500   |
| GTIN             | 4062406262112 |
| Classe d'article | 9GG           |

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

**Placement:**

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 125, 150, 250

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de tiroirs | 3 |
|-------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Hauteur utile caisson de tiroirs  | 525 mm   |
| Poids   | 126 kg   |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 800 kg   |
| Surface utile de tiroir en G  | 20×20  |
| Profondeur bâti   | 700 mm   |
| Largeur utile des tiroirs en G  | 20   |
| Profondeur utile des tiroirs en G   | 20   |
| Hauteur   | 850 mm   |
| Série   | Ready-to-go  |
| Profondeur plan de travail  | 750 mm   |
| Longueur plan de travail  | 1500 mm  |
| Largeur utile des tiroirs   | 500 mm   |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Profondeur utile des tiroirs  | 500 mm   |
| Largeur bâti  | 1300 mm  |
| Type de construction  | Construction en tube d'acier                                   |
| Epaisseur du matériau   | 1 mm   |
| Hauteur établi  | 850 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles  | 75 kg  |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)   | 100 %  |
| Serrure à cylindre  | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit  | 20×20G   |
| Type de produit   | Etabli   |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm   | 927800 250   |
| Outils de démontage Type 1   | 950070 1     |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/3     | 950320 125/3 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/1     | 950320 125/1 |
| Jeu de tournevis Nombre d'outils 10  | 953521 10    |
| Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20                                 | 951910 20X20 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm   | 927800 150   |
| Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20  | 951830 20X20 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/4     | 950320 125/4 |
| Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37                                      | 953828 37    |
| Jeu de pinces Nombre d'outils 5  | 954305 5     |
| Traçage et sciage Nombre d'outils 8  | 954895 8     |
| Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39  | 953833 39    |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/4     | 950320 150/4 |
| Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg | 950180 75    |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/6     | 950320 125/6 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm   | 927800 125   |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21  | 914227 KO21  |
| Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20  | 952505 20    |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/5     | 950320 150/5 |
| Jeu de pinces Nombre d'outils 5  | 954295 5     |
| Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003                              | 950050 003   |
| Jeu de limes Nombre d'outils 6   | 952253 6     |

|  |              |
|--|--------------|
| Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20 | 951885 20X20 |
| Assort. mousse tvis phillips/plat Horex Nombre d'outils 10             | 953522 10    |
| Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5                | 954306 5     |