



Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 48X25



Données de commande

N° commande	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le ruban **tesa® 4665** présente une **résistance aux UV** de 52 semaines et est également **résistant aux intempéries**. Il est ainsi idéal comme ruban adhésif textile extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Finesse de la toile	30 mesh
Couleur	transparent
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,9 N/mm
Matériau support	Tissu
Température de stockage	15 - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %

Résistance à la traction	4,3 N/mm
Extensibilité	27 %
Largeur	48 mm
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Type de ruban adhésif	une face
Epaisseur	0,215 mm
résiste à des températures jusqu'à	95 °C
Référence fabricant	4665
Support présent	non
Longueur	25 m
Attribut des noms de produit	transparent
Type de produit	Ruban adhésif