



## Lampe de travail de poche sans fil à LED, Type: 118



### Données de commande

N° commande	081576 118
GTIN	4062406262037
Classe d'article	02A

### Description

**Exécution:**

Puissante lampe de travail sans fil à LED au format de poche pratique. Eclairage principal à intensité variable et fonction d'éclairage ponctuel supplémentaire. Fixation à l'aide d'aimants puissants ou du crochet de suspension repliable.

**Fonctionnement:**

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 2,5$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

**Livraison:**

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	50 - 500 lm
Poids	114 g
Zone ATEX	aucune

Capacité de la batterie	3,7 Ah
Indice de protection IP	IP 30
Durée d'éclairage	1 - 10 h
Tension de la batterie	1,5 V
Largeur totale	47 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur totale	108 mm
Nombre de batteries incluses	1
Ampoule	Module de LED
Type de produit	Lampes de travail