



Lampe stylo sans fil à LED, Type: 175



Données de commande

N° commande	081577 175
GTIN	4062406262044
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe stylo sans fil à LED avec éclairage principal à intensité variable et fonction d'éclairage ponctuel supplémentaire. Aimant puissant sur le pied de la lampe.

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 2,5$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Tension de la batterie	3,7 V
Ampoule	Module de LED
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Poids	77 g

Longueur totale	175 mm
Capacité de la batterie	0,8 Ah
Durée d'éclairage	2 - 16 h
Zone ATEX	aucune
Flux lumineux	20 - 200 lm
Indice de protection IP	IP 30
Largeur totale	23 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche