

**Paires de vés magnétiques, Longueur×Largeur: 70X55mm****Données de commande**

N° commande	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Toutes les faces sont trempées. Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.**

La paire de prismes est rectifiée à même hauteur.

Description technique

Pour Ø arbre	3 - 40 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	75 mm
Poids par unité	1,8 kg
Longueur	70 mm
Tolérance hauteur par paire	0,02 mm
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste

Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vés