

HOLEX**Paires de vés magnétiques, Longueur×Largeur: 80X70mm****Données de commande**

N° commande	447125 80X70
GTIN	4062406262235
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Toutes les faces sont trempées. Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.**

La paire de prismes est rectifiée à même hauteur.

Description technique

Largeur	70 mm
Hauteur	95 mm
Poids par unité	3,5 kg
Pour Ø arbre	5 - 60 mm
Longueur	80 mm
Tolérance hauteur par paire	0,02 mm
Toutes les pièces	trepé
Emballage	Boîte robuste

Etalonnage

Prix sur demande

Type de produit

Vés