



## Chargeur, Type: 4.2PRO



### Données de commande

N° commande	081590 4.2PRO
GTIN	4013674144624
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec **surveillance individuelle** et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et **charge d'entretien**. Tension d'entrée 100–240 V. Avec affichage LCD pour la surveillance détaillée de la charge. Sortie de charge USB-A supplémentaire 5 V, 1000 mA, fiche secteur (100–240 V).

#### Utilisation:

**Emplacements de charge pour batteries NiMH/NiCd:** 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D.

Interface: Interface Digimatic

Tension nominale: 100 - 240 V

Courant de charge maximal: 1,8 A

Nombre maximal d'emplacements de charge: 4

Nombre d'emplacements de charge pour USB: 1

Longueur: 130 mm

Largeur: 80 mm

### Description technique

Courant de charge maximal	1,8 A
Nombre d'emplacements de charge pour USB	1

Longueur	130 mm
Nombre maximal d'emplacements de charge	4
Largeur	80 mm
Hauteur	31 mm
Tension nominale	100 - 240 V
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Chargeurs