



Chargeur, Type: 4ULTRA



Données de commande

N° commande	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec **surveillance individuelle** et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et **charge d'entretien**. Tension d'entrée 100–240 V. Avec affichage LCD pour une surveillance détaillée de la charge et retours acoustiques supplémentaires.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D.
Emplacements de charge pour batteries Li-Ion: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. ou 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ou 1-2 × 3265. Convient également pour la recharge des batteries de la référence 659005.

Description technique

Courant de charge maximal	2 A
Longueur	170 mm
Hauteur	37,5 mm
Largeur	110 mm
Nombre maximal d'emplacements de charge	4

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Nombre d'emplacements de charge pour USB	1
Tension nominale	100 - 240 V
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Chargeurs