

**Support de soudure, angle intérieur / extérieur, Type: IOWCL****Données de commande**

N° commande	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Le support de soudure à serrer est **réglable à 30°, 60° et 90°**.

Utilisation:

Accessoire pour le positionnement, la fixation et le maintien de composants lors de travaux de soudure.

Description technique

Longueur	165 mm
Poids	0,8 kg
Force d'attraction	180 N
Largeur	110 mm
Type de produit	Positionneurs magnétiques

