



## Support de soudure, angle intérieur / extérieur, Type: IOWCC



### Données de commande

N° commande	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

Le support de soudure à serrer est **réglable à 30°, 60° et 90°**. Jeu composé de 2 supports de soudure (angle intérieur / extérieur), de 75 et 125 mm de long.

#### Utilisation:

Accessoire pour le positionnement, la fixation et le maintien de composants lors de travaux de soudure.

### Description technique

Longueur	75 mm
Longueur	125 mm
Poids	0,13 kg
Poids	0,4 kg
Force d'attraction	90 N
Force d'attraction	150 N
Largeur	52 mm

Largeur	85 mm
Type de produit	Positionneurs magnétiques