

Garant
Alésoir CN Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 1,1mm

Données de commande

N° commande	162951 1,1
GTIN	4062406263676
Classe d'article	110

Description
Exécution:
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indication.
Remarque(s):

 Pour **ajustement H7**, voir 162900 et 163000.

Pour alésoirs de dimensions 1/100, voir 162902.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Tolérance de queue	h6
Longueur totale L	36 mm
Plage de Ø	1,07 - 1,18 mm
Ø nom. D _c	1,1 mm
Ø queue D _s	1 mm
Longueur de coupe L _c	6,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm/tr
Longueur de col L ₁	14 mm
Valeur indicative de surépaisseur d'alésage au Ø	0,05 - 0,1 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine

Arrosage interne	non
Queue	DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	adaptée	20 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	5 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	5 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		