



Paire de prismes magnétiques, Longueur×Largeur: 70X55mm



Données de commande

N° commande	447145 70X55
GTIN	4062406264512
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm.**

La paire de prismes est rectifiée à même hauteur.

Description technique

Longueur	70 mm
Tolérance hauteur par paire	0,02 mm
Pour Ø arbre	3 - 40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	55 mm
Poids par unité	1,8 kg
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande

Type de produit

Vés