

**Paire de prismes magnétiques, Longueur×Largeur: 120X70mm****Données de commande**

N° commande	447145 120X70
GTIN	4062406264529
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm.**

La paire de prismes est rectifiée à même hauteur.

Description technique

Poids par unité	4,8 kg
Largeur	70 mm
Longueur	120 mm
Hauteur	95 mm
Tolérance hauteur par paire	0,02 mm
Pour Ø arbre	5 - 60 mm
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vés

