



Lampe de poche à LED, Type: P3R



Données de commande

N° commande	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable. Lampes de poche compactes au format stylo ou porte-clés.

· **Au choix, modèle sans fil ou avec pile.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec station de charge et câble de charge USB.

Indice de protection IP: IP 54

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 140 lm

Flux lumineux niveau 2: 20 lm

Durée d'éclairage: 2,5 h

Durée d'éclairage niveau 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): oui

Description technique

Ø tête	20 mm
Flux lumineux	140 lm

Référence fabricant	P3R
Zone ATEX	aucune
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Advanced Focus System (AFS)	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux niveau 2	20 lm
Longueur totale	102 mm
Poids	42 g
Nombre de batteries incluses	1
Smart Light Technology (SLT)	non
Indice de protection IP	IP 54
Durée d'éclairage	2,5 h
Durée d'éclairage niveau 2	6 h
Type de produit	Lampes de poche