



## Lampe de poche à LED, Type: P3



### Données de commande

N° commande	081467 P3
GTIN	4058205009393
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Lampes de poche compactes au format stylo ou porte-clés.

· **Au choix, modèle sans fil ou avec pile.**

#### Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Indice de protection IP: IP X4

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 25 lm

Durée d'éclairage: 6 h

Advanced Focus System (AFS): oui

Smart Light Technology (SLT): non

Nombre de piles incluses: 1

### Description technique

Zone ATEX	aucune
Type de pile	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	non
Ø tête	19 mm

Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP X4
Durée d'éclairage	6 h
Advanced Focus System (AFS)	oui
Référence fabricant	P3
Poids	35 g
Ampoule	Module de LED
Flux lumineux	25 lm
Longueur totale	90 mm
Type de produit	Taschenlampe

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3