

Garant**Douille 12 pans, 1/4 pouce longues, Ouverture: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 631439 10 |
| GTIN | 4062406264383 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Norme:**DIN 3124-L****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631442; HOLEX: 631452).

Description technique

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ouverture | 10 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Ø côté réception | 14,5 mm |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |

| | |
|-----------------|---------|
| Surface | chromé |
| Type de produit | Douille |