

Garant**Douille 12 pans, 1/4 pouce longues, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	631439 7
GTIN	4062406264352
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Norme:**DIN 3124-L****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631442; HOLEX: 631452).

Description technique

Ouverture	7 mm
Longueur	50 mm
Ø côté réception	10,8 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé
Type de produit	Douille