



Petite table de mesure granit, Type: 50



Données de commande

N° commande	442918 50
GTIN	2050002040670
Classe d'article	46K

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Support de comparateur Ø 8 mm.

Plateau en granit robuste.

Planéité $\leq 5 \mu\text{m}$

Description technique

Ø socle	50 mm
Ø colonne	22 mm
Porte-à-faux	49 mm
Hauteur totale	200 mm
Poids	2,3 kg
Hauteur de mesure maximale	105 mm
Norme	DIN 876/0

Ø support de comparateur	8 mm
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------