

**Petite table de mesure granit, Type: 65X75****Données de commande**

N° commande	442918 65X75
GTIN	2050002040687
Classe d'article	46K

**Description****Exécution:**

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Support de comparateur Ø 8 mm.

Plateau en granit robuste.

**Planéité  $\leq 5 \mu\text{m}$**

**Description technique**

Ø colonne	22 mm
Largeur socle	65 mm
Hauteur de mesure maximale	105 mm
Hauteur totale	200 mm
Longueur socle	75 mm
Poids	3,2 kg
Porte-à-faux	90 mm

Norme	DIN 876/0
Ø support de comparateur	8 mm
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

### Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------