

Mitutoyo**Pieds à coulisse de traçage, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	446120 150
GTIN	4946368111278
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure en carbure rapporté pour le traçage.

Description technique

Longueur de traçage	150 mm
Longueur de bec	40 / 33 mm
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Jauge de profondeur	plat
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Etalonnage	A2
Type de produit	Pied a coulisse de tracage

Services

021220 200

Étalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm

Étalonnage DAkkS Jauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 200 mm

021230 200