

Mitutoyo**Pieds à coulisse de traçage, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	446120 300
GTIN	4946368111292
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure en carbure rapporté pour le traçage.

Description technique

Longueur de traçage	300 mm
Lecture	0,05 mm
Longueur de bec	64 / 54 mm
Graduation	1/20 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Jauge de profondeur	plat
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Etalonnage	A2
Type de produit	Pied a coulisse de tracage

Services

021220 200

Étalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm

Étalonnage DAkkS Jauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 200 mm

021230 200