



## Lampe de poche stylo à LED avec piles, Type: PEN



### Données de commande

N° commande	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

Lampe de poche stylo à LED robuste et élégante en aluminium, avec clip de fixation pratique pour un usage professionnel. Avec faisceau lumineux focalisable de 10 à 60°.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Poids	62 g
Ø tête	16 mm
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 54
Ampoule	Module de LED
Fonction lampe de poche	Focalisation
Type de pile	Micro, AAA
Flux lumineux	100 - 200 lm
Durée d'éclairage	1,75 - 3,5 h
Référence fabricant	FLASH PEN
Nombre de piles incluses	2
Longueur totale	153 mm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3