

**MARPOSS**
**Afficheur de valeurs mesurées DUO, Type: DUO**

**Données de commande**

N° commande	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Classe d'article	43D

**Description**
**Exécution:**

Afficheur de valeurs mesurées compact avec écran tactile/couleur de 4,3 pouces et fonction de mémorisation des valeurs mesurées. Raccordement pour 2 palpeurs de mesure inductifs (demi-pont ou pont complet réversible). Appareil également compatible avec les palpeurs Tesa. Possibilité d'afficher simultanément jusqu'à 4 caractéristiques. Exportation de données au format DFQ ou CSV via le port USB.

**Fonctionnement:**

- **Fonctions de valeurs mesurées dynamiques: max., min., max.-min., (min.-max.)/2, moyenne.**
- **Affichage des valeurs mesurées sous forme numérique et de barres en trois couleurs.**
- **2 entrées de commutation et 2 sorties de commutation, sans potentiel (par ex. transfert des valeurs mesurées, tolérance min./max.).**
- **Adaptation automatique de la graduation en fonction des limites de tolérance.**

**Utilisation:**

Possibilité d'utilisation comme afficheur pour tâches de mesure simples (+A, -A) et calcul des deux palpeurs (par ex. A+B, A-B, 0,5A+B). Pour une utilisation en atelier et en production.

**Livraison:**

Avec bloc d'alimentation USB, pied.

**Accessoire(s):**

Extension en option avec cartes enfichables sur interface de bus de terrain: Profibus, Profinet ou Ethernet/IP.

## Description technique

Poids	1 kg
Longueur	130 mm
Résolution maximale	0,01 $\mu\text{m}$
Largeur	95 mm
Hauteur	50 mm
Plage de mesure	$\pm 1$ à $\pm 10000$ $\mu\text{m}$
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Afficheur