


Ruban adhésif VHB™, Noir, Largeur×longueur (mm×m): 19X11



Données de commande

N° commande	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ 5952** convient pour l'intérieur et l'extérieur. Il peut être collé facilement et rapidement et offre une longue durée de vie. Utilisez ce ruban adhésif VHB viscoélastique et performant sur les surfaces les plus diverses comme les revêtements par poudre.

Remarque(s):

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande. La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Durée de conservation minimum	12 mois
Couleur	noir
Type de ruban adhésif	deux côtés
Référence fabricant	5952
Température de stockage	20 °C
Longueur	11 m
Largeur	19 mm

Extensibilité	300 %
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Masse adhésive	Acrylate
Epaisseur	1,1 mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	5,5 N/mm
Attribut des noms de produit	Noir
USP1	VHB™
USP2	noir
Type de produit	Ruban adhésif