

**Ruban adhésif VHB™, Noir, Largeur×longueur (mm×m): 19X8****Données de commande**

N° commande	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ 5952** est synonyme de fiabilité absolue. Il offre une capacité d'adaptation optimale aux surfaces à coller. Cette caractéristique permet d'assembler sans tension des surfaces minces et structurées sur toute la surface.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 8 m

Largeur: 19 mm

Épaisseur: 1,6 mm

Description technique

Pouvoir adhésif sur l'acier	5,5 N/mm
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de ruban adhésif	deux côtés
Couleur	gris
Matériau recouvrement	Papier
Largeur	19 mm
Référence fabricant	5962F
Longueur	8 m
Extensibilité	300 %
Masse adhésive	Acrylate
Durée de conservation minimum	12 mois
Utilisation	Etanchéfier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Montage
résiste à des températures jusqu'à	120 - 150 °C
Particularité	souple
Particularité	amortissant
Particularité	résistant à l'humidité
Température de stockage	20 °C
Épaisseur	1,6 mm
Attribut des noms de produit	Noir
Type de produit	Ruban adhésif