

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/22****Données de commande**

N° commande	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDQCR

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Angle d'attaque: 107,5 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport L_3 : 13 mm

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCR
--	-------

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Vis pour plaquette	269023 1
Déport L ₃	13 mm
Système	QC
Série	Master Mute
Angle d'attaque	107,5 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	24 mm
Longueur totale L	20 mm
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage	269431
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 1	269023 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500