

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/24****Données de commande**

N° commande	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDUCL

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 24 mm

Déport  $L_3$ : 13 mm

**Description technique**

Vis pour plaquette	269023 1
--------------------	----------

Longueur totale L	21 mm
Système	QC
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque	93 degré
Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	24 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis de serrage	269407
Vis de serrage Type 4	269022 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 1	269023 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500