



Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ356D



Données de commande

N° commande	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.

DUAL-LOCK pour une **meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide** grâce au mouvement de raclage aisé.

Description technique

Epaisseur	5,7 mm
Référence fabricant	SJ3560
Longueur	5 m
Largeur	25 mm
Couleur	translucide
Applications	Intérieur et extérieur
Masse adhésive	Acrylate

Nombre d'ouvertures/fermetures	1000
résiste à des températures jusqu'à	-30 - 95 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Humidité de l'air du local de stockage	50 °C
Type de ruban adhésif	Adhésifs auto-agrippant
Température de stockage	20 °C
Pouvoir adhésif sur l'acier	2,6 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif