

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/28****Données de commande**

N° commande	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: STUCL

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport L_3 : 13 mm

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
-----------------------------------	-------

Angle d'attaque	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Série	Master Mute
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STUCL
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	20 mm
Vis pour plaquette	269023 2
Système	QC
Déport L_3	13 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage	269407
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage Type 4	269022 4
Vis de serrage Type 2	269023 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500