

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/30****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 264835 QC/30  |
| GTIN             | 4251414902978 |
| Classe d'article | 29D           |

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SVUCL

Plaquette adaptée: VC.. 1103..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 26 mm

Déport  $L_3$ : 16 mm

**Description technique**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Angle d'attaque | 93 degré |
|-----------------|----------|

|  |               |
|--|---------------|
| Déport L <sub>3</sub>                  | 16 mm         |
| Plaquette adaptée                      | VC.. 1103..   |
| Système                                | QC            |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SVUCL         |
| Connexion porte-outils / tourelle      | 20 mm         |
| Vis pour plaquette                     | 269023 1      |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>    | 26 mm         |
| Longueur totale L                      | 20 mm         |
| Série                                  | Master Mute   |
| Type d'utilisation                     | Gauche        |
| Arrosage interne                       | oui           |
| Type de produit                        | Tête de coupe |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Vis de serrage Type 1  | 269023 1   |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8 | 674248 TX8 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 7  | 269028 7   |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces   | 269413     |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm       | 659906 500 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm       | 659957 500 |