

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/33****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 264834 QC/33 |
| GTIN | 4251414902855 |
| Classe d'article | 29D |

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

| | |
|--|-------|
| Système | QC |
| Déport L_3 | 15 mm |
| \varnothing pré-perçage min. D_{min} | 26 mm |
| Longueur totale L | 22 mm |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SIR |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Connexion porte-outils / tourelle | 20 mm |
| Angle d'attaque | 93 degré |
| Plaquette adaptée | 16 |
| Série | Master Mute |
| Vis pour plaquette | 269023 2 |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Tête de coupe |

Accessoires

| | |
|-----------------------|----------|
| Vis de serrage Type 2 | 269023 2 |
|-----------------------|----------|