

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/33****Données de commande**

N° commande	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Longueur totale L	22 mm
Angle d'attaque	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	26 mm
Série	Master Mute

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SIL
Plaquette adaptée	16
Déport L ₃	15 mm
Vis pour plaquette	269023 2
Système	QC
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage Type 2	269023 2
-----------------------	----------