



Ruban auto-agrippant, Type: SJ352D



Données de commande

N° commande	083691 SJ352D
GTIN	4001895502033
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.

Ruban auto-agrippant. La pression du ruban auto-agrippant permet d'obtenir une fermeture par pression robuste et résistante.

Description technique

Couleur	noir
Référence fabricant	SJ352
Epaisseur	3,6 mm
Largeur	25 mm
Longueur	5 m
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Applications	Intérieur
Nombre d'ouvertures/fermetures	5000

résiste à des températures jusqu'à	50 - 90 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Type de ruban adhésif	Adhésifs auto agrippant
Température de stockage	20 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 °C
Type de produit	Ruban adhésif