

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/45****Données de commande**

N° commande	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DWLNL

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 48 mm

Déport  $L_3$ : 27 mm

**Description technique**

Série	Master Mute
-------	-------------

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Longueur totale L	35 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 4
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	48 mm
Bride, vis, joint torique	259036 17
Système	DM
Angle d'attaque	95 degré
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DWLNL
Sous-plaquette	259033 6
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Bride complète Type 1	259036 1
Sous-plaquette	259228
Vis pour sous-plaquette Type 4	259027 4
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Sous-plaquette Type 6	259033 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette	259614
Bride complète	259502