

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/50****Données de commande**

N° commande	264838 DM/50
GTIN	
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVUCR
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Déport L ₃	27 mm
Angle d'attaque	93 degré
Vis pour plaquette	269023 3
Vis pour sous-plaquette	269015 2

Sous-plaquette	259033 5
Série	Master Mute
Longueur totale L	32 mm
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 1	269023 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500