

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/51****Données de commande**

N° commande	264838 DM/51
GTIN	
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269027 3
Longueur totale L	35 mm
Sous-plaquette	279820 1
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DIR
Série	Master Mute

Déport L ₃	25 mm
Angle d'attaque	90 degré
Système	DM
Plaquette adaptée	16
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	48 mm
Bride, vis, joint torique	279835 1
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Bride complète Type 1	279835 1
Sous-plaquette Type 1	279820 1