

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/1****Données de commande**

N° commande	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour :**

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 25 mm

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: PCLNR

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 32 mm

Déport  $L_3$ : 17 mm

**Description technique**

Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Sous-plaquette	320610 P01
Taille plaquette	12 mm
Levier	320612 P01

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNR
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Longueur totale L	35 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Goupille à ressort	320618 P01
Vis de levier	320611 P01
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01