

Garant
Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/2

Données de commande

N° commande	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Classe d'article	29D

Description
Adapté(s) pour :

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 32 mm

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: PCLNR

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 40 mm

Déport L_3 : 22 mm

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Déport L_3	22 mm

Vis de levier	320611 P01
Levier	320612 P01
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNR
Sous-plaquette	320610 P01
Longueur totale L	35 mm
Taille plaquette	12 mm
Goupille à ressort	320618 P01
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01