

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 264827 ST/1 |
| GTIN | 2050002059283 |
| Classe d'article | 29D |

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Description technique

| | |
|--|-------------|
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | PCLNL |
| Sous-plaquette | 320610 P01 |
| Goupille à ressort | 320618 P01 |
| Plaquette adaptée | CN.. 1204.. |
| Levier | 320612 P01 |
| Taille plaquette | 12 mm |
| Longueur totale L | 35 mm |
| Vis de levier | 320611 P01 |
| Connexion porte-outils / tourelle | 25 mm |
| Déport L ₃ | 17 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Affectation des plaquettes | à droite et neutre |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 32 mm |
| Angle d'attaque | 95 degré |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Tête de coupe |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|------------|
| Vis de serrage n° 3 Type P01 | 320611 P01 |
| Tige cylindrique n° 7 Type P01 | 320618 P01 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P01 | 320610 P01 |
| Levier n° 4 Type P01 | 320612 P01 |