

SWISS TOOLS

## Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/2



### Données de commande

N° commande	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Classe d'article	29D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

### Description technique

Déport L <sub>3</sub>	22 mm
Sous-plaquette	320610 P01
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Levier	320612 P01
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNL
Longueur totale L	35 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Goupille à ressort	320618 P01
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Taille plaquette	12 mm

Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm
Vis de levier	320611 P01
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01