

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/6



Données de commande

N° commande	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCL
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Déport L_3	17 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	35 mm
Vis pour plaquette	320620 S01
Angle d'attaque	95 degré

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe