

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/3



Données de commande

N° commande	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNL
Sous-plaquette	320610 P01
Levier	320612 P01
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Vis de levier	320611 P01
Déport L_3	27 mm
Taille plaquette	12 mm
Goupille à ressort	320618 P01
Longueur totale L	40 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01